



**ECOLAB®**  
Everywhere It Matters.




## BacSpecial EL 500 DETERGENT DEZINFECTANT ALCALIN

**BacSpecial EL 500** este un detergent dezinfectant lichid, puternic alcalin, fara parfum. Indeparteaza cu usurinta grasimea si uleiul si distruge microorganismele din zonele de preparare alimente. Formula spumanta confera o excelenta aderenta pe suprafetele verticale si pe cele inclinate. **BacSpecial EL 500** este bactericid conform EN 1276.

**Domeniu de utilizare:** Pentru toate suprafetele rezistente la apa din zonele de preparare alimente, ex. mese, pardoseli, pereti si gresie.



### INSTRUCIUNI DE UTILIZARE



- 1 Verificati planul de igiena si eticheta pentru informatii detaliate legate de utilizare. Purtati echipamentul de protectie adecvat cand manipulati produsul.
- 2 Diluati produsul 1.5% pentru sistemele de pulverizare and 2-3% pentru cele de spumare.
- 3 Aplicati pe suprafata si frecati cu peria daca este necesar.
- 4 Lasati sa actioneze 5 - 15 min.
- 5 Clatiti bine cu apa curata.

### PROPRIETATI MICROBIOLOGICE

**BacSpecial EL 500** este in acord cu urmatoarele standarde, in conditiile:

- EN 1276, conditii de murdarie, 1,5%, 20°C, 5 minute.

### NOTE SPECIALE / INFORMATII

- Doar pentru uz profesional
- Lichid galben deschis.
- pH: 13 - 14 (100%).
- Densitate: 1.12 (20°C).
- Surfactantii continuti in produs sunt biodegradabili conform cerintelor din Regulamentul Detergentilor 648/2004/EC.
- 100 g de lichid conțin 2,8 g N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină.
- **Folosiți dezinfectantul în siguranță. Citiți întotdeauna informațiile despre produs înainte de folosire.**
- Eliminați ambalajul doar dacă este gol și închis.
- Doar pentru uz profesional.

### INFORMATII LEGATE DE SIGURANTA

**Nu amestecati cu alte produse.**

Produsul este clasificat ca fiind coroziv conform Directivei 1999/45/EC si amendamentelor aduse acesteia. Pentru mai multe informatii consultati eticheta si fisa de securitate.

### DEPOZITARE

Depozitati doar in recipientul original inchis, la temperaturi cuprinse intre -10°C si 40°C.

### AMBALARE

cutie cu 4 canistre x 5 L  
1 x 10 L canistra cu conector de siguinta